




Uni-Lok

Marco Sostenedor de Filtros

Features

- Acero aluminizado calibre 16
- Orificios de montaje pre perforados.
- Juntas aplicadas en la fábrica.
- Complemento completo de presillas y cerrojos.




Filtro plisado de 2" tipo instalado con un cerrojo de acción giratoria RC-1002 de 2".



Filtro de bolsa Clean-Pak instalado con un cerrojo de acción giratoria RC-1001 de 1".



Un filtro de caja rígida Variflow instalado con cerrojo de resorte RC=83-F de 12".



Filtro plisado de 2" tipo DP montado en el frente de un filtro de caja rígida Vari-Pak con un adaptador de prefiltro RC-79-1.

Uni-Lok

Marco sostenedor de Filtros.

Los marcos retenedores de filtros Uni-Lok están diseñados para crear bancos de marcos fuertes y duraderos para sostener todo tipo de filtros de aire que van desde prefiltro hasta filtros de alta eficiencia. (Los marcos Uni-Lok no son recomendados para instalaciones de filtros HEPA). Puede ser usados para ensamblar bancos de marcos de cualquier medida mediante la combinación de marcos modulares disponibles en seis medidas estándar.

Construcción muy resistente:

Los marcos Uni-Lok se fabrican de acero aluminizado calibre 16 para asegurar una larga vida de servicios libre de corrosión.

Ensamblaje Modular:

Ensamble el marco en cualquier combinación posible para construir un banco que acomode cualquier volumen de flujo de aire. Instale los marcos uno al lado del otro o ponga uno encima del otro. Una vez que el banco de marcos este ensamblado, se recomienda que se aplique algún calafateo entre los marcos para evitar la fuga de aire

Orificios de montaje pre perforados:


Los marcos son fabricados con orificios pre perforados para lograr una fácil alineación a la hora de ensamblar los marcos en los bancos de filtros. Los marcos pueden ser unidos mediante tornillos, remaches o soldadura.

Juntas instaladas en las fábricas:

Los marcos Uni-Lok traen consigo una junta de neopreno aplicada alrededor de todo el reborde interior para crear un sello cuando los filtros se encuentran cerrados en su lugar (Cuando se especifique, los filtros pueden fabricarse sin la junta).

Barras de refuerzo:

Para bancos de filtros de más de tres marcos de alto, se deben instalar unas barras de refuerzo verticales de forma alterna entre cada columna de marcos. Las barras deben ser de acero de al menos ¼" y deben ser aseguradas a la parte superior e inferior del plenum.



Medidas de marco Uni-Lok

Número de Modelo	Medida del marco
L310	12 X 24
L301	16 X 20
L302	16 X 25
L303	20 X 20
L304	20 X 25
L305	24 X 24

Presillas y Cerrojos

Airguard ofrece una selección completa de presillas y cerrojos diseñados para instalar cualquier tipo de filtro. Son muy fáciles de instalar y no requieren de tuercas, tornillos o remaches. Simplemente instale los cerrojos

golpeándolo con un pequeño martillo. Los cerrojos Airguard sirven para ser instalados en cualquier marco retenedor de cualquier fabricante. Se recomiendan cuatro cerrojos para cada marco.

Cerrojos de acción giratoria – 1" - 6" 304 construcción de acero inoxidable.



RC-1001 1"

Aplicaciones

- Filtros desechables de 1"
- Filtros de superficie extendida con cabezal.



RC-1003 3"

Aplicaciones

- Filtros de superficie extendida con cabezal con un prefiltro de 2".
- Filtros de 2" con un prefiltro de 1".



RC-1005 5"

Aplicaciones

- Filtros de superficie extendida con cabezal con un prefiltro de 4".



RC-1002 2"

Aplicaciones

- Filtros desechables de 2" de espesor.
- Filtros de superficie extendida con un cabezal con un prefiltro de 1".



RC-1004 4"

Aplicaciones

- Filtros de 4" de espesor.
- Filtros de 2" de espesor con un prefiltro de 2".



RC-1006 6"

Aplicaciones

- Filtros de 6" de profundidad.

Presillas adaptadoras de prefiltros – 2" y 4" Construcción de acero laminado.

RC-79-1 2"

Aplicaciones



- Asegura prefiltros de 2" al frente de filtros con modelo de caja Vari-Pak, Variflow, Vari+Plus MC o Vari-Klean.

RC-79-2 4"

Aplicaciones



- Asegura prefiltros de 4" al frente de filtros de caja Vari-Pak, Variflow, Vari+Plus MC o Vari-Klean.

Cerrojos con resorte – 6" y 12" Construcción de acero laminado con zinc.



Filtros de 6"

RC-86-F

Pata de 1/4" – Se engancha en los orificios pre perforados al frente de los rebordes de los lados de las celdas.

- Filtros de caja Variflow/Variflow SC (de metal) de 6" de profundidad.
- Filtro de caja de 6" Vari-pak



RC-83-A

Pata de 7/8" – Se engancha en la cara frontal del filtro.

Filtros de 12"

- Filtro con cabezal de 12" de profundidad Variflow/Variflow SC
- Filtro de caja de madera de 12" de profundidad Variflow/Variflow SC.
- Vari+Plus VP (de plástico)- Instalación de flujo revertido solamente.

RC-83-F


Pata de 1/4" - Se engancha en los orificios pre perforados del frente de los rebordes de los lados de las celdas.

- Filtro de caja de 12" de profundidad Variflow/Variflow SC (de metal)
- Filtro de caja de 12" de Profundidad Vari-pak (sin cabezal)
- Vari+Plus (Construcción original de metal/plástico)- Construcción de flujo revertido solamente.
- Vari+Plus MC (Modelo de caja cerrada)
- Vari-Klean (de caja, sin cabezal)

Uni-Lok

Filter Holding Frame

Engineering Data



Twist Action Latch Installation

Los cerrojos de acción giratoria para filtros o para combinaciones de filtros desde 1" hasta 6" de profundidad son fáciles de instalar y de operar. Simplemente golpee la presilla sobre el reborde trasero con un martillo. El cerrojo rota 90° fácilmente para permitir la instalación del filtro, entonces rótelo de nuevo hacia atrás sobre la cara del filtro para asegurarlo. Se recomiendan cuatro cerrojos para cada filtro.

Los cerrojos de acción giratoria Airguard son fáciles de abrir, cerrar y nunca pierden el poder de sujeción. La construcción de acero inoxidable asegura una larga vida de servicio.



Dimensiones Reales del Marco (Pulgadas)		
W	H	D
12	24	2-7/8
16	20	2-7/8
16	25	2-7/8
20	20	2-7/8
20	25	2-7/8
24	24	2-7/8

A-UNILOK-109



www.airguard.com



Productos de Filtrado de Aire CLARCOR
 100 River Ridge Circle • Jeffersonville, IN 47130
 Grupo de Servicio al Cliente : 001-502-969-2304-Ext1 • Fax: 1-866-601-1808
 Correo electrónico: mailbag@airguard.com • www.airguard.com

Distributed by:

© 2009 CLARCOR Air Filtration Products.
 CLARCOR Air Filtration Products has a policy of continuous product research and development and reserves the right to change design and specifications without notice. Terms and Conditions of Sale can be accessed in the "LOGIN" section at www.airguard.com